


EBAC®

-20℃ワクチン保管用フリーザー

- ・ワクチン保管用として、-24℃にて運転可能なフリーザーを開発しました。
- ・温度警報や鍵付き扉を採用し、セキュリティ面も安心。
- ・本体に温度データが記録され、USBメモリーにて出力が可能です。




ECVD-24W70

-24~-5℃/70ℓ

価格 ¥220,000

自然冷却方式

USBポート



Date	Time	CH001 ℃	CH002 ℃	CH003 ℃	CH004 ℃	CH005 ℃	CH006 ℃	CH007 ℃	CH008 ℃	CH009 ℃
2020/10/22	14:02:00	-20.3	-20.2	-20.3	-20.4	-23.3	-23.2	-22.3	-23.3	-21.7
2020/10/22	14:05:00	-20.2	-20.1	-20.1	-20.2	-22.7	-22.8	-22.0	-22.9	-21.7
2020/10/22	14:08:00	-19.6	-19.5	-19.7	-19.6	-21.7	-21.9	-21.3	-22.1	-21.3
2020/10/22	14:11:00	-19.6	-19.5	-19.6	-19.6	-21.6	-21.6	-21.2	-21.9	-21.2
2020/10/22	14:14:00	-20.1	-20.1	-20.1	-20.2	-23.0	-22.8	-22.1	-23.0	-21.6
2020/10/22	14:17:00	-20.3	-20.2	-20.3	-20.4	-23.1	-23.1	-22.2	-23.2	-21.8
2020/10/22	14:20:00	-19.8	-19.7	-19.9	-19.9	-22.1	-22.2	-21.6	-22.4	-21.5
2020/10/22	14:23:00	-19.5	-19.4	-19.6	-19.5	-21.5	-21.6	-21.1	-21.8	-21.2
2020/10/22	14:26:00	-19.9	-19.9	-20.0	-20.0	-22.6	-22.4	-21.9	-22.6	-21.5
2020/10/22	14:29:00	-20.4	-20.3	-20.4	-20.5	-23.3	-23.3	-22.3	-23.4	-21.9
2020/10/22	14:32:00	-20.0	-19.9	-20.0	-20.1	-22.5	-22.5	-21.8	-22.7	-21.6
2020/10/22	14:35:00	-19.6	-19.5	-19.6	-19.5	-21.6	-21.6	-21.2	-21.9	-21.3
2020/10/22	14:38:00	-19.8	-19.7	-19.8	-19.9	-22.2	-22.0	-21.5	-22.3	-21.4
2020/10/22	14:41:00	-20.3	-20.2	-20.3	-20.5	-23.4	-23.2	-22.3	-23.3	-21.8
2020/10/22	14:44:00	-20.2	-20.1	-20.2	-20.2	-22.8	-22.9	-22.0	-23.0	-21.7
2020/10/22	14:47:00	-19.6	-19.6	-19.7	-19.6	-21.8	-21.9	-21.3	-22.1	-21.3
2020/10/22	14:50:00	-19.6	-19.5	-19.7	-19.6	-21.8	-21.6	-21.3	-22.0	-21.2
2020/10/22	14:53:00	-20.1	-20.1	-20.2	-20.3	-23.1	-22.9	-22.1	-23.0	-21.6
2020/10/22	14:56:00	-20.3	-20.2	-20.3	-20.4	-23.1	-23.1	-22.2	-23.2	-21.8
2020/10/22	14:59:00	-19.8	-19.7	-19.9	-19.8	-22.1	-22.2	-21.5	-22.4	-21.5
	MAX	-19.5	-19.4	-19.6	-19.5	-21.5	-21.6	-21.1	-21.8	-21.2
	MIN	-20.4	-20.3	-20.4	-20.5	-23.4	-23.3	-22.3	-23.4	-21.9

※JTM K 07「温度試験槽—性能試験方法及び性能表示方法」に準拠。

JTM K 07とは日本試験機工業会が制定した規格。温度試験槽の性能に関し国際規格IECおよび日本工業規格JISとの整合を取りながら実際の運用に即した形で補足した内容で規格化したもの。
上記は測定の一時間分を表にしたデータとなります。

モデル	警報	外形寸法(mm)	内寸法(mm)	内容積(ℓ)	電源	電流(A)	重量(kg)
ECVD-24W70	温度異常,機械異常	W610×D450×H890	W490×D330×H422	70	単相100V	2.0	92

2020年8月1日より(株)荏原は(株)EBACへ社名変更致しました。

株式会社 **EBAC** | エバック

本社 〒152-0023 東京都目黒区八雲1丁目6番5号
TEL. 03 (3724) 3681 (代表) FAX. 03 (3725) 0621

都筑第二工場 〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町205
TEL. 03 (3724) 3681 (代表) FAX. 03 (3725) 0621

EBAC KOREA

717, JH Building, 40 Magokjoongang 6-Ro, Gangseo-Gu, Seoul, Korea, 07802
TEL +82-70-8654-1049

URL <http://www.ebac.co.jp>

E-mail ebara@ebac.co.jp

●仕様・価格・材質等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

●カタログ記載製品の表示価格には消費税・運搬・搬入・廃棄・設置に関わる工事等の費用は含まれておりません。

代理店